

Quantum Touch



Plaatsing en aansluitingen

In deze brochure vindt u informatie over benodigde aansluitpunten en ruimte om apparatuur succesvol in bedrijf te stellen.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drinkenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



Plaatsing en aansluitingen
**DE BASIS VOOR
GOEDE KOFFIE**

Quantum Touch




Plaatsing en aansluitingen

Volg de beschreven richtlijnen op voor een veilige en probleemloze installatie.

Raadpleeg de Cafitesse verpakking voor bewaardadvies

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drinkenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



⚡ ELEKTRA (CONFORM NEN1010)

230V uitvoering (1)

- Een dubbele 230V / 50/60Hz wandcontactdoos met randaarde op max. 1 meter afstand van de machine.
- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep (om overbelasting te voorkomen).
- Het maximale electrisch vermogen bedraagt 3500W.

400V (krachtstroom) uitvoering (2)

- Een 400V - 3N / 50Hz Perilex of CEE-form wandcontactdoos op max. 1 meter afstand van de machine.
- Het maximale electrisch vermogen bedraagt 8900W.

💧 DRINKWATERAANSLUITING (CONFORM NEN1006)

- 15 mm leiding voorzien van een stopkraan en een controleerbare keerklep.
- Muurplaat, 1/2" inwendig op max 1 meter afstand van de machine. De apparatuur desgewenst kan op een beluchte wasmachinekraan worden aangesloten. (3)
- De dynamische waterdruk moet minimaal 0.8 bar zijn bij 2 liter per minuut, de statische druk mag max. 8 bar (non-shock) bedragen.

🌀 OVERIG


- Wij adviseren vanuit praktisch oogpunt om bij aanleg van nieuwe aansluitpunten de wandcontactdoos boven het wateraansluitpunt te plaatsen. (met minimaal 30 cm afstand) Het is niet verplicht vanuit regelgeving.
- De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. (temperatuur: 5~32 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)
- De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur, en eenvoudig bereikbaar te zijn.
- Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel dat berekend is op het totale gewicht. (ca 55 kg)
- Er kan een doorvoeropening (Ø 80 mm) achter de machine benodigd zijn als de electra- en/of water-aansluiting(en) zich in het onderzetmeubel bevinden.

Quantum Touch




Waterbehandeling en afvoer


1




2



3



4



TOELICHTING

1. WATERFILTER

Gebruik van een filter kan noodzakelijk zijn om de smaak van het water te optimaliseren.

De benodigde ruimte is:

540 mm (h) x 130 mm (b) x 130 mm (d)

2. ONTHARDER (>8° DH)

Gebruik van een waterontharder is noodzakelijk indien de waterhardheid meer dan 8° DH is.

Het type is afhankelijk van de waterhardheid en het aantal consumpties per dag.

De max. benodigde ruimte is :

580 mm (l) x 150 mm (b) x 150 mm (d)

3. AFVOER

Bij gebruik van een vuilwaterafvoer is een 50 mm afvoerpijp van toepassing. (binnen 1 meter afstand van de machine).

Plaats op de afvoer een sifon of stankafsluiter.

Lengte van de stijgbuis: minimaal 200mm boven het water niveau.

4. DOORVOER T.B.V. AANSLUITINGEN

Aansluitingen voor water en electra kunnen zich in een meubel onder de machine bevinden.

Er is een doorvoeropening van 80 mm achter de machine benodigd om snoer(en) en slang(en) naar het apparaat te leiden.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



Quantum Touch








Maatvoering

Op dit blad vindt u aanvullende informatie over afmetingen. (in mm)

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



Quantum Touch



Maatvoering

Op dit blad vindt u aanvullende informatie over afmetingen (in mm)


Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.




Airpot Extension kit

Beschikbaar in de hoogte 60 en 120 mm. De kit kan worden gecombineerd met andere kits (hoogte + 60/120 mm)



Betaalsysteem module

Deze module wordt aan de rechterzijde geplaatst om het gebruik van een betaalsysteem mogelijk te maken.



Drain kit / High legs kit

Beide kits beschikken over pootjes die de totale hoogte op 835 mm brengen.

