

L'OR Suprême



Plaatsing en aansluitingen

In deze brochure vindt u informatie over benodigde aansluitpunten en ruimte om apparatuur succesvol in bedrijf te stellen.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk. (tel. nummer 030-2978012 of thd@jdecOFFEE.com)

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we u graag naar de product brochure.



Plaatsing en aansluitingen

**DE BASIS VOOR
GOEDE KOFFIE**

L'OR Suprême




Plaatsing en aansluitingen

Volg de beschreven richtlijnen op voor een veilige en probleemloze installatie.

(maatvoering in mm.)

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk. (tel. nummer 030-2978012 of thd@jdecOFFEE.com)

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we u graag naar de product brochure.



Alleen van toepassing op de vastwater aansluiting

⚡ ELEKTRA (CONFORM NEN1010)

Een dubbele 230V / 50/60Hz wandcontactdoos met randaarde op max. 1 meter afstand van de machine.

Plaats de apparatuur op een aparte electra groep (om mogelijke overbelasting te voorkomen)

Het stroomverbruik bedraagt 1300-1500 W. (excl. 120W voor de optionele koelkast)

💧 DRINKWATERAANSLUITING (CONFORM NEN1006) Alleen van toepassing op de vastwater aansluiting

15 mm leiding voorzien van een stopkraan en een controleerbare keerklep.

Muurplaat, ½" inwendig op max. 1 meter afstand van de machine.

De dynamische waterdruk moet min. 1 bar zijn bij 10L/minuut, de statische druk mag max. 8 bar (non-shock) bedragen.

📏 AFMETINGEN

H 407 mm x W 348 mm x D 496 mm

Reserveer extra ruimte:

Achterzijde: 100 mm voor ventilatie en/of aansluitingen.

Bovenzijde: 350 mm voor het uitnemen/vullen van de watertank.

De koelkast wordt aan de rechterzijde geplaatst. (breedte is 220 mm)

Gewicht: ca. 18 kg in bedrijf (15 kg leeg)

🌀 OVERIG

De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (temperatuur: 5-25 °C, luchtvochtigheid : <80% RH)

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn

Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.

Gebruik geen verlengsnoer voor het aansluiten.

L'OR Suprême




Plaatsing en aansluitingen

Volg de beschreven richtlijnen op voor een veilige en probleemloze installatie.

(maatvoering in mm.)

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk. (tel. nummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com)

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we u graag naar de product brochure.



Koelkast (optioneel)
De koelkast wordt aan de rechterzijde geplaatst.

